

3M Scotch-Brite™

**Baigiamojo apdirbimo diskas (SiC), FS-WL, Disko Ø × plotis × kiaurymės Ø:
203X51X76mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568741 203X51X76
GTIN	048011187709
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Neaustinės medžiagos kompaktiniai diskai išgauna **puikų galutinį rezultatą**, kadangi nuolat naudojami nauji šlifavimo grūdėliai. **Nepakinta detalės forma, nesusidaro jokios raukšlės, labai patvarus.**

Paskirtis:

Ant **galąstuvų** arba rankinių šlifuoklių su įspraustine Nr. 556380 dyd. 1–2 ir pereinamuoju flanšu Nr. 568782. Tinkamas šlifavimo diskų lygintuvas Nr. 568785.

Užbaigimo diskas iš suvynioto neaustinio pluošto. Išgauna **lygų, blizgantį paviršių**, pvz., hidraulinių cilindrų, turbinos menčių, įvairių instrumentų ir t.t. gamyboje.

Techninis aprašymas

Modelis	6S fine
Smulkumo laipsnis	smulkus
Kietumo laipsnis	vidutinis
Disko Ø	203 mm

Kiaurymės Ø	76 mm
Plotis	51 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Produkto pavadinimo požymis	FS-WL
Gamintojo pavadinimas	FS-WL
pavaros mechanizmas	Galūstuvus / tekėlas
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Aliumininių jungių pora Tinka kiaurymių Ø 76 mm

568782 76