



## Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 5,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	613500 5,5
GTIN	4018754019052
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniumi).

#### Standartas:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

#### Pastaba:

#### Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 613600

### Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	100 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	4 mm
Rakto dydis	5,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2</sub> maks.	6 mm

Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis