



3/8 colio galvutė uždegimo žvakėms, Rakto dydis: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637310 16
GTIN	4018754003204
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu **AS-Drive** profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampas ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. 12-briaunės galvutės

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	21,7 mm
Ilgis	60 mm
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Laikymo mechanizmas uždegimo žvakėms	Guminis laikiklis
Rakto dydis	16 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Produkto rūšis	Galvutė