



## Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 9



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	613510 9
GTIN	4018754058273
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniumi).

#### Standartas:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:  
Dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

#### Pastaba:

#### Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	9
Raktų dydžių matmenys	metrais

Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

## Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613500 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613500 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613500 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613500 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613500 5,5
Plastikinis laikiklis su fiksavimo liežuvėliu Kai raktų skaičius 11	611700 11
Plastikinis laikiklis su fiksavimo liežuvėliu Kai raktų skaičius 9	611700 9
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613500 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613500 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613500 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613500 18