




3/8 colio galvutė Torx® varžtams, Torx® profilis: E12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637450 E12
GTIN	4018754003709
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai.

Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Profilio dydis A: 11,1 mm

Ø iš judesio perdavos detalei pusės: 14,9 mm

Ilgis: 28 mm

Techninis aprašymas

Torx® profilis	E12
Ilgis	28 mm
Profilio dydis A	11,1 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	14,9 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams

Produkto rūšis

Galvutė