



Coliniai kombinuoti veržliarakčiai, Rakto dydis: 11/32in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	613520 11/32
GTIN	4018754020126
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniu).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Privalumai:

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	120 mm
Rakto dydis	11/32 in
maksimalus žiočių aukštis h1	4,5 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais

maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$	7 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Produkto rūšis	Veržliaraktis