



Coliniai kombinuoti veržliarakčiai, Rakto dydis: 3/8in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	613520 3/8
GTIN	4018754020133
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniu).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	125 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	5 mm
Rakto dydis	3/8 in
Raktų dydžių matmenys	coliais

maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$	9 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Produkto rūšis	Veržliaraktis