



## Coliniai kombinuoti veržliarakčiai, Rakto dydis: 7/16in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	613520 7/16
GTIN	4018754020140
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniu).

#### Standartas:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

#### Pastaba:

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

#### Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

### Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h1	5,5 mm
Rakto dydis	7/16 in
Rakto ilgis L	135 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais

maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$	10 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Produkto rūšis	Veržliaraktis