



## 12-briaunė 3/8 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 17mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	637300 17
GTIN	4018754002238
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu **AS-Drive** profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampas ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

#### Standartas:

**DIN 3124-L**

#### Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

### Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	23 mm
Rakto dydis	17 mm
Ilgis	65 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Galvutė

