



Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 23



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613510 23 |
| GTIN | 4018754058303 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniu).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Pastaba:

Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|---------|
| Raktų skaičius | 23 |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |

| | |
|----------------|------------------------|
| Žiedo padėtis | 15 laipsniai |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel |
| Paviršius | ant nikelio chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm | 613500 15 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 27 mm | 613500 27 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm | 613500 5,5 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm | 613500 16 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm | 613500 19 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm | 613500 6 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm | 613500 21 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 20 mm | 613500 20 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm | 613500 7 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm | 613500 22 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 34 mm | 613500 34 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 30 mm | 613500 30 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm | 613500 8 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm | 613500 13 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm | 613500 17 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm | 613500 12 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm | 613500 10 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm | 613500 14 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm | 613500 18 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm | 613500 11 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm | 613500 24 |
| Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm | 613500 9 |

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 32 mm

613500 32