



6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė, Šešiabriaunis: 5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 637600 5 |
| GTIN | 4018754002580 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 637629

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Šešiabriaunis | 5 mm |
| Ø iš pavaros pusės | 17,8 mm |
| Ilgis | 52 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in |
| Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas |
| Produkto rūšis | Galvutė |

