



3/8 colio daugiadantė galvutė XZN varžtams, Varžtams: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637520 M10
GTIN	4018754002702
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Geležinė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Ø iš pavaros pusės	17,8 mm
Ilgis	52 mm
Varžtams	M10
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	Daugiadantis atsuktuvus
Produkto rūšis	Galvutė

