



Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 13ZOLL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniumi).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 colio

Pastaba:

Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	13
Raktų dydžių matmenys	coliais

Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	ant nikelio chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 7/8 in	613520 7/8
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 15/16 in	613520 15/16
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 3/8 in	613520 3/8
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 13/16 in	613520 13/16
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 3/4 in	613520 3/4
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 9/16 in	613520 9/16
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 1/4 in	613520 1/4
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 1 in	613520 1
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 5/16 in	613520 5/16
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 5/8 in	613520 5/8
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 1/2 in	613520 1/2
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 11/16 in	613520 11/16
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai Rakto dydis 7/16 in	613520 7/16