



## 3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas, Torx® profilis: TX40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	637560 TX40
GTIN	4018754002870
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Geležinė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

#### Standartas:

**DIN 7422**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

### Techninis aprašymas

Ilgis	49 mm
Ø iš pavaros pusės	17,8 mm
Profilio dydis A	6,6 mm
Torx® profilis	TX40
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis	Galvutė

