



Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 23mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613500 23 |
| GTIN | 4018754018888 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniu).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

Privalumai:

- varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
- didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 613600

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------|
| Rakto ilgis L | 280 mm |
| maksimalus žiočių aukštis h1 | 10 mm |
| Rakto dydis | 23 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| maksimalus kilpos aukštis h ₂ maks. | 15 mm |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Norma | DIN 3113 A |
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Žiedo padėtis | 15 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel |
| Paviršius | ant nikelio chromuoti |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |