



## Deimantinis pjovimo diskas PREMIUM\*\*\* Fast Cut, Disko Ø: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	569730 115
GTIN	9003174757900
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

- **Greitas pjovimas aštriais deimantais**
- **Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.**
- **Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėl visada pjaunama iki galo.**
- **Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.**

**Ypač gerai** ir greitai pjauna, mažesnė prietaiso apkrova, tikslūs pjūviai. Neperkaista. **Ypač plonas**, dangos storis **1,2 mm** (Ø 115 / 125) ir **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

#### Paskirtis:

Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

#### Apdirbama medžiaga:

Optimalu: betoniniams blokams, granitui, gneisui, kvarciniam akmeniui, grindinio plokštėms.

#### Pastaba:

- **Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!**
- **Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.**

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis	1,2 mm
Disko Ø	115 mm
maksimalus sūkių skaičius	13300 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
Forma	41
Forma	tiesus
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas