

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 115X22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

571200 115X22

GTIN

4017359005224

Produktų klasė

57L

Aprašymas**Modelis:**

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Techninis aprašymas

Pynių kiekis

20

Ilgis H₁

24 mm

Šepečio Ø D₁

115 mm

Šerių storis

0,5 mm

maksimalus sūkių skaičius

12500 min⁻¹

Plotis L ₁	14 mm
Kiaurymės Ø d ₁	22 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Apvalus šepetys