

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Vielinis apvalus šepetys (žalias) Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1 x apimamas plotas L1: 100X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	570200 100X20
GTIN	4017359004487
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai**, tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (tiekami kartu).

**Paskirtis:**

Poliravimui, šviam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

**Techninis aprašymas**

Ilgis H <sub>1</sub>	23 mm
Pritaikymo žiedo Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	100 mm
maksimalus sūkių skaičius	8000 min <sup>-1</sup>
Šepečio plotis	19 mm

Kiaurymės $\varnothing d_1$	30 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys