

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Vielinis apvalus šepetys (žalias) Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 150X30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	570200 150X30
GTIN	4017359109205
Produktų klasė	57L

Aprašymas

Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai**, tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (teikiama kartu).

Paskirtis:

Poliravimui, šviam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

Techninis aprašymas

Pritaikymo žiedo Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Šepečio Ø D ₁	150 mm
Ilgis H ₁	33 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Šepečio plotis	26 mm

Kiaurymės $\varnothing d_1$

40 mm

Produkto rūšis

Apvalus šepetys