

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lenktas kūginis šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× sriegis M: 115XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

571350 115XM14

GTIN

4017359044025

Produktų klasė

57L

**Aprašymas****Modelis:**

Lenktas **kūginis šepetys** su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą.

**Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

**Paskirtis:**

**Kairinio pynimo**, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Idealiai tinka apdirbimui sunkiai prieinamose vietose ir sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Su **vidiniu sriegiu M14** tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuoiklių**.

**Techninis aprašymas**Šepečio Ø D<sub>1</sub>

115 mm

Pynių kiekis

20

Ilgis H<sub>1</sub>

24 mm

Šerių storis

0,5 mm

maksimalus sūkių skaičius	12500 min <sup>-1</sup>
Plotis L <sub>1</sub>	12 mm
Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Kūginis šepetys