

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 178XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	571200 178XM14
GTIN	4017359016923
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui. Su **vidiniu sriegiu M14**, tiesioginiam tvirtinimui **ant kampinių šlifuklių.**

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
Šerių storis	0,5 mm
Pynių kiekis	32
Ilgis H ₁	38 mm

Šepčio Ø D ₁	178 mm
Plotis L ₁	14 mm
Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Apvalus šepetys