



Deimantinis pjovimo diskas "4 in 1" PREMIUM*** Premium, DiskoØ: 230 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	569735 230
GTIN	9003177046179
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

- **Greitas pjovimas aštriais deimantais**
- **Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.**
- **Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėl visada pjaunama iki galo.**
- **Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.**

Maksimalų našumą ir patvarumą užtikrina nauja segmentų technologija, optimaliai paskirstant grūdelius. 20 – 30% greitesnis pjovimas, **mažesnis vibracijos lygis, tikslios pjūvio briaunos.**

Universaliam naudojimui betonui, granitui, abrazyvioms medžiagoms ir gelžbetoniui.

Pjaunančios dangos gylis 14 mm.

Standartas:

Deimantiniai pjovimo diskai **sausam ir šlapiam pjovimui**. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

Maksimalus galingumas ir patvarumas su švariais pjovimo kraštais. **Universaliai naudojamas** betonui, granitui, abrazyvioms medžiagoms ir plienui.

Paskirtis:

Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

Pastaba:

- **Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!**
- **Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.**

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis	14 mm
Disko Ø	230 mm
maksimalus sūkių skaičius	6600 min ⁻¹
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Forma	41
Forma	tiesus
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo šlifavimo diskas