

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Vielinis apvalus šepetys (žalias) Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 200X38mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	570200 200X38
GTIN	4017359048078
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai**, tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (teikiama kartu).

Paskirtis:

Poliravimui, šviam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

Techninis aprašymas

Ilgis H ₁	48 mm
Šepečio Ø D ₁	200 mm
Pritaikymo žiedo Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Šepečio plotis	29 mm

Kiaurymės $\varnothing d_1$	50 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys