



Deimantinis pjovimo diskas PREMIUM*** labai didelis našumas, DiskoØ: 125 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	569740 125
GTIN	9003174645399
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

- Greitas pjovimas aštriais deimantais
- Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.
- Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėl visada pjaunama iki galo.
- Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.

Našus modelis su 10 arba 12 mm gylio pjaunančiąja briauna. Tinka visoms statybinėms medžiagoms, didelis patvarumas, apsauga nuo perkaitimo.

Paskirtis:

Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

Pastaba:

- Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!
- Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis	10 mm
Disko Ø	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Forma	41
Forma	tiesus
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo šlifavimo diskas