


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys Dvipusio pynimo, plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1×
kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 115X22mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	571205 115X22
GTIN	4017359385838
Produktų klasė	57L

Aprašymas

Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Dviejų krypčių pynimas (dešininis / kairinis) dar stipresniam poveikiui, atliekant sudėtingus valymo darbus. Labai tinka kampų ir kraštų valymui, mažas spindulinis mušimas.

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Techninis aprašymas

Šepečio Ø D ₁	115 mm
Šerių storis	0,5 mm
Ilgis H ₁	24 mm
Pynių kiekis	20

maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
Plotis L ₁	14 mm
KiaurymėsØ d ₁	22 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Produkto rūšis	Apvalus šepetys