



Universalūs raktai TwinKey®



Užsakymo data

Užsakymo numeris	623550
GTIN	4003773074670
Produktų klasė	64D

Aprašymas

Modelis:

2 kryžminiai užmaunami raktai iš cinko slėginio lydinio su keičiamu antgaliu (kryžminis ir plokščias). Abu raktai **sujungti magnetu** taupant vietą, atskirai abu raktai ir keičiamas antgalis, kad nepasimestų, yra sukabinti vienas su kitu stabilia nerūdijančio plieno viela.

Paskirtis:

Daugiafunkcis raktas pastatų priežiūros sričiai priklausantiems užraktams (šildymo, sanitariniai, kondicionavimo, vėdinimo ir elektrotechnikos įrenginiai), dujų ir vandentiekio tiekimo ir blokavimo sistemoms.

Tinka:

Keturbriaunis 5 + 6–7 + 8–9 + 10–11 mm,
tribriaunis 7–8 + 9–10 + 11–12 mm,
dviguba barzdelė Ø 3–5 mm, pusbėnulis 6 mm,
pakopinis keturbriaunis 6 7+ 8+9 mm, kryžminė įpjova PH2,
įpjova 1,0×7 mm.

Techninis aprašymas

visas ilgis	95 mm
Gamintojo pavadinimas	TwinKey

Perdavos profilis	pusmėnulis
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	galvutės 6-briaunės
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtam
Perdavos profilis	galvutės 4-briaunės
Perdavos profilis	galvutės 3-briaunės
Perdavos profilis	Dvipusis raktas
Perdavos profilis	4-briaunis atsuktuvus
Produkto rūšis	Skydinės raktas