




## Deimantinis pjovimo diskas PREMIUM\*\*\* plytelėms, Disko Ø: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	569750 115
GTIN	9003176395599
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

- **Greitas pjovimas aštriais deimantais**
- **Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.**
- **Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėl visada pjaunama iki galo.**
- **Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.**

**Diskai keraminėms plytelėms** su ištisine pjovimo briauna, pjovimo briaunos plotis **1,2 mm**, (Ø 115) ir **1,6 mm** (Ø 230), lengvai pjauna, dangos gylis 10 mm. Specialiai keraminėms plytelėms ir granito plokštėms. **Diskai keraminėms plytelėms** su ištisine pjovimo briauna, pjovimo briaunos plotis **1,2 mm**, (Ø 115), labai lengvai pjauna, dangos gylis 10 mm. Specialiai keraminėms plytelėms ir granito plokštėms.

#### Detalus aprašymas:

Deimantiniai pjovimo diskai **sausam ir šlapiam pjovimui**. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

Efektyvus deimantinis pjovimo diskas, skirtas **plytelėms ir granito plokštėms pjauti**.

#### Paskirtis:

Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

#### Apdirbama medžiaga:

Optimalu: keraminėms plytelėms, porceliano keramikos dirbiniais ir porcelianui.

**Pastaba:**

- Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!
- Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Disko storis	1,2 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis	10 mm
Disko Ø	115 mm
maksimalus sūkių skaičius	13300 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
Forma	41
Forma	tiesus
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas