

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,35 mm, Šepečio Ø D1× sriegis M:  
65XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	572000 65XM14
GTIN	4017359006580
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Lygi viela, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

**Paskirtis:**

Specialiai kampiniams šlifukuokliams tvirtinti.  
Su **vidiniu sriegiu M14.**

**Techninis aprašymas**

Šepečio Ø D <sub>1</sub>	65 mm
maksimalus sūkių skaičius	12500 min <sup>-1</sup>
Šerių storis	0,35 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	20 mm
Apsauginis žiedas	ne
Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	Plieninė viela

Produkto rūšis

Taurelės formos šepetys