



## Coliniai kombinuoti veržliarakčiai, Rakto dydis: 1 in



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613520 1      |
| GTIN             | 4018754020256 |
| Produktų klasė   | 63A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu. (dyd. 3,2 – 5 su 6-briauniu).

#### Standartas:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeluota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

#### Pastaba:

**AS-drive** – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

#### Privalumai:

- **varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;**
- **didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

### Techninis aprašymas

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| maksimalus žiočių aukštis h1 | 12 mm   |
| Rakto dydis                  | 1 in    |
| Rakto ilgis L                | 300 mm  |
| Raktų dydžių matmenys        | coliais |

|   |               |
|---|---------------|
| maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$ | 16 mm         |
| Žiedo padėtis                                 | 15 laipsniai  |
| Produkto rūšis                                | Veržliaraktis |