

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys užvartoms nuimti Nerūdijančiojo plieno viela 0,35 mm,  
Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 250X60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

570510 250X60

GTIN

4017359248423

Produktų klasė

57L

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtinimo kiaurymė 50,8 mm su dvigubu pleištinu grioveliu 13×7. Galimos ir kitokio skersmens kiaurymės.

Banguota, labai tvirta **INOX viela**.

**Paskirtis:**

Visoms dažniausiai naudojamoms stalinėms užvartų nuėmimo staklėms. Ypač patvarus dėl specialios vielos.

Idealiai tinka ekonomiškam užvartų nuėmimui nuo lakštų, profilių, vamzdžių, plastikinių dalių ir panašiai.

**Pastaba:**

Detalę liečia tik darbinės šerių viršūnės. Per stipriai spaudžiant rezultatas nebus geresnis, o tik prireiks daugiau varomosios jėgos ir šepetys greičiau sudils.

**Techninis aprašymas**

Šepečio plotis

58 mm

maksimalus sūkių skaičius

3600 min<sup>-1</sup>

Šepčio Ø D <sub>1</sub>	250 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	50 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Šerių storis	0,35 mm
pavaros mechanizmas	Užvartų nuėmimo staklės
Produkto rūšis	Apvalus šepetys