

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY
**Vielinis apvalus šepetys Plieninė viela 0,30 / 0,35 mm, Šepečio Ø D1×
 apimamas plotas L1: 250X30mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Produktų klasė	57L

Aprašymas
Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai**, žemas radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (teikiama kartu). Kiaurymė su dvigubu pleištinu griovelio.

Paskirtis:

Poliravimui, šviam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

Techninis aprašymas

Pritaikymo žiedo Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Ilgis H ₁	50 mm
Kiaurymės Ø praplečiamas iki	80 mm
Šepečio Ø D ₁	250 mm
maksimalus sūkių skaičius	3600 min ⁻¹

Šepečio plotis	25 mm
KiaurymėsØ d ₁	50,8 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys