

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1×  
kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 178X22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

571250 178X22

GTIN

4017359017753

Produktų klasė

57L

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

**Paskirtis:**

**Kairinio pynimo**, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

**Techninis aprašymas**

Šerių storis

0,5 mm

Ilgis H<sub>1</sub>

38 mm

Šepečio Ø D<sub>1</sub>

178 mm

maksimalus sūkių skaičius

12500 min<sup>-1</sup>

Pynių kiekis

32

Plotis L <sub>1</sub>	14 mm
Kiaurymės Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Apvalus šepetys