

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Vielinis apvalus šepetys Plieninė viela 0,30 / 0,35 mm, Šepečio Ø D1×
apimamas plotas L1: 300X35mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	570100 300X35
GTIN	4017359005453
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai**, žemas radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (teikiami kartu). Kiaurymė su dvigubu pleištinu griovelio.

Paskirtis:

Poliravimui, šviam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø praplečiamas iki	100 mm
Šepečio Ø D ₁	300 mm
Pritaikymo žiedo Ø	30 mm
Ilgis H ₁	60 mm
maksimalus sūkių skaičius	3000 min ⁻¹

Šepečio plotis	26 mm
KiaurymėsØ d ₁	50,8 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys