


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys Dvipusio pynimo, nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm,
Šepečio Ø D1 x kiaurymės Ø d1 / sriegis M: 115X22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

571255 115X22

GTIN

4017359385845

Produktų klasė

57L

Aprašymas**Modelis:**

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Dviejų krypčių pynimas (dešininis / kairinis) dar stipresniam poveikiui, atliekant sudėtingus valymo darbus. Labai tinka kampų ir kraštų valymui, mažas spindulinis mušimas.

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Techninis aprašymasIlgis H₁

24 mm

Šepečio Ø D₁

115 mm

Šerių storis

0,5 mm

maksimalus sūkių skaičius

12500 min⁻¹

Pynių kiekis	20
Plotis L ₁	14 mm
Kiaurymės Ø d ₁	22 mm
Šerių medžiaga	INOX viela
Produkto rūšis	Apvalus šepetys