



Kombinuotas veržliaraktis, Rakto dydis: 21 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	613700 21
GTIN	4045197159588
Produktų klasė	61A

Aprašas

Aprašymas:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **Varžtai suimami už šoninių paviršių. – Varžtai tausojami. – Varžtai ilgiau tinkami naudoti.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. – Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Rakto ilgis L: 260 mm

maksimalus žiočių aukštis h₁: 10 mm

maksimalus kilpos aukštis h_{2 maks.}: 15 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis	21 mm
Rakto ilgis L	260 mm
maksimalus žiočių aukštis h ₁	10 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais

maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$

15 mm

Žiedo padėtis

15 laipsniai