



Deimantinis pjovimo diskas PREMIUM*** grioveliams sienose pjauti, Disko Ø: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	569770 125
GTIN	9003175980086
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Deimantiniai pjovimo diskai sausam ir šlapiam pjovimui. Kiaurymės Ø 22,23 mm.

- Greitas pjovimas aštriais deimantais
- Ypač patvarūs, rečiau keičiami diskai.
- Skersmuo išlieka tokio pat dydžio, todėl visada pjaunama iki galo.
- Mažiau dulkių, nes diskas beveik nesusidėvi.

Diskai grioveliams sienose pjauti, apsaugoti nuo perkaitimo, keisti reikia abu kartu.

Paskirtis:

Pjauti visas standartines statybines medžiagas, pvz.: betoną (ir armuotą), plytas, natūralų akmenį, keramines plyteles, plieną ir t.t.

Apdirbama medžiaga:

Optimalu: betonui, plytomis, akytajam betonui.

Pastaba:

- Deimantinė danga pagaląsta gamykloje. Būtinai laikykitės nurodytos sukimosi krypties!
- Daugiau deimantinių diskų pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
DiskoØ	125 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
Forma	41
Forma	tiesus
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas