

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lenktas kūginis šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio Ø D1× sriegis M:
100XM14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	571300 100XM14
GTIN	4017359041444
Produktų klasė	57L

Aprašymas**Modelis:**

Lenktas **kūginis šepetys** su lygia viela 0,50 mm, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą.

Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.

Idealiai tinka apdirbimui sunkiai prieinamose vietose ir sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.

Su **vidiniu sriegiu M14**, tiesiogiai tvirtinti **ant kampinių šlifuoiklių**.

Techninis aprašymas

Šerių storis	0,5 mm
Pynių kiekis	18
maksimalus sūkių skaičius	12500 min ⁻¹
Šepečio Ø D ₁	100 mm

Ilgis H ₁	20 mm
Plotis L ₁	12 mm
Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Kūginis šepetys