

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Vielinis apvalus šepetys Žalvarinė viela 0,15 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 120X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

571050 120X30

GTIN

4017359162750

Produktų klasė

57L

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai**, tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (tiekami kartu).

**Paskirtis:**

Poliravimui, šviam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.

**Žalvario, vario, lengvųjų metalų ir pan. apdirbimui.** Poliravimui, tiksliam valymui šepečiais ir t. t.

**Techninis aprašymas**

Pritaikymo žiedo Ø

12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

Šepečio Ø D<sub>1</sub>

120 mm

Ilgis H<sub>1</sub>

33 mm

maksimalus sūkių skaičius

6000 min<sup>-1</sup>

Šepčio plotis	25 mm
Kiaurymės $\varnothing d_1$	30 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys