



Kombinuotas veržliaraktis, Rakto dydis: 13 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	613700 13
GTIN	4045197159502
Produktų klasė	61A

Aprašas

Aprašymas:

Kaldintos štampuojant. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su **AS-drive** profiliu.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

AS-drive – ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas – sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš **AS-drive** ženklo. **Privalumai:**

- **varžtai suimami už šoninių paviršių. – Varžtai tausojami. – Varžtai ilgiau tarnauja.**
- **Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. – Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.**

Rakto ilgis L: 160 mm

maksimalus žiočių aukštis h₁: 6,5 mm

maksimalus kilpos aukštis h_{2 maks.}: 11 mm

Techninis aprašymas

Rakto dydis	13 mm
maksimalus žiočių aukštis h ₁	6,5 mm
Rakto ilgis L	160 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.}	11 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai

