

**Kilpinis veržliaraktis, fosfatuotas, Rakto dydis: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613900 32
GTIN	4045197385253
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.  
Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	32 mm
maksimalus žiočių aukštis h <sub>1</sub>	14 mm
Rakto ilgis L	360 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2 maks.</sub>	21 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

