

**Kilpinis veržliaraktis, fosfatuotas, Rakto dydis: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613900 18
GTIN	4045197385178
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.  
Su ovaliu kotu.

**Standartas:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	18 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	9 mm
Rakto ilgis L	220 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2</sub> maks.	14 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

