

HOLEX**Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, fosfatuoti, Raktų skaičius: 23****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613910 23
GTIN	4045197385321
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	23
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	613900 9
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	613900 6
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613900 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613900 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613900 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613900 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 27 mm	613900 27
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613900 15
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613900 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	613900 14
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	613900 12
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613900 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613900 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613900 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 20 mm	613900 20
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 32 mm	613900 32
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 30 mm	613900 30
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	613900 11
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 34 mm	613900 34
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613900 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613900 24
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613900 21
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613900 7