

**Kilpinis veržliaraktis, fosfatuotas, Rakto dydis: 11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613900 11
GTIN	4045197385123
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	150 mm
Rakto dydis	11 mm
maksimalus žiočių aukštis h ₁	5,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.}	10 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

