

HOLEX**Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, fosfatuoti, Raktų skaičius: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613910 9
GTIN	4045197385284
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 kombinuotą veržliaraktį Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	9
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Plastikinis laikiklis su fiksavimo liežuvėliu Kai raktų skaičius 11	611700 11
Plastikinis laikiklis su fiksavimo liežuvėliu Kai raktų skaičius 9	611700 9
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613900 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613900 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613900 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613900 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613900 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613900 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613900 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613900 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613900 19