

**Kilpinis veržliaraktis, fosfatuotas, Rakto dydis: 4,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613900 4,5 |
| GTIN | 4045197441546 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------|
| Rakto dydis | 4,5 mm |
| maksimalus žiočių aukštis h1 | 4 mm |
| Rakto ilgis L | 100 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| maksimalus kilpos aukštis h _{2 maks.} | 6 mm |
| Žiedo padėtis | 15 laipsniai |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | fosfatuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | fosfatuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

