

**Kilpinis veržliaraktis, chromuotas, Rakto dydis: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613950 6
GTIN	4045197159724
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Veržliaraktis kaldintas šampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	6 mm
maksimalus žiočių aukštis h1	4 mm
Rakto ilgis L	100 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h ₂ maks.	6 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
Produkto pavadinimo požymis	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis