



## Glotniojo valcavimo įrankiai G, Cilindrinio koto Ø 25 mm, Ø D: 39mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	291556 39
GTIN	4060491000626
Produktų klasė	29F

### Aprašymas

#### Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo, frezavimo ir gręžimo staklėse.  
Tolygus reguliavimas  $\mu\text{m}$  (reguliavimo ribos nuo  $-0,05$  iki  $+0,1$  mm).

#### Privalumai:

**Specialiai serijinei gamybai.** Maksimalus produktyvumas dėl **0,05 mm - 0,3 mm** rulono pastūmos.

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Automatinis atleidimas, kai įrankis įtraukiamas, neleidžia pažeisti lygiai valcuoto paviršiaus.

#### Paskirtis:

- **Mechaniniam paviršiaus apdirbimui.**
- **Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia  $1400 \text{ N/mm}^2$ , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.**
- **Apdirbimas dešinine eiga.**
- **Tolerancijos klasė iki IT8.**
- **Kiaurymėms, kurių Ø iki 49 mm.**

#### Pastaba:

Nuo Ø 10 mm pasirinktinai galima užsakyti su vidiniu aušinimu.

### Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	39 mm
Ritinėlių kiekis	8
Reguliavimo ribos	$-0,05 / +0,1$ mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	35 mm

Darbinis ilgis $l_N$	162 mm
Iškyšos ilgis $L_A$	163 mm
Koto tvirtinimo tipas	Cilindrinio koto $\varnothing$ 25 mm
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai