



## Glotniojo valcavimo įrankiai G, Cilindrinio koto Ø 25 mm, Ø D: 41 mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 291556 41     |
| GTIN             | 4060491000640 |
| Produktų klasė   | 29F           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo, frezavimo ir gręžimo staklėse.  
Tolygus reguliavimas µm (reguliavimo ribos nuo -0,05 iki +0,1 mm).

#### Privalumai:

**Specialiai serijinei gamybai.** Maksimalus produktyvumas dėl **0,05 mm - 0,3 mm** rulono pastūmos.

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Automatinis atleidimas, kai įrankis įtraukiamas, neleidžia pažeisti lygiai valcuoto paviršiaus.

#### Paskirtis:

- **Mechaniniam paviršiaus apdirbimui.**
- **Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia  $1400 \text{ N/mm}^2$ , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.**
- **Apdirbimas dešinine eiga.**
- **Tolerancijos klasė iki IT8.**
- **Kiaurymėms, kurių Ø iki 49 mm.**

#### Pastaba:

Nuo Ø 10 mm pasirinktinai galima užsakyti su vidiniu aušinimu.

### Techninis aprašymas

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Nominalus Ø D         | 41 mm           |
| Reguliavimo ribos     | -0,05 / +0,1 mm |
| Koto Ø D <sub>s</sub> | 35 mm           |
| Ritinėlių kiekis      | 8               |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Darbinis ilgis $l_N$  | 162 mm                               |
| Iškyšos ilgis $L_A$   | 163 mm                               |
| Koto tvirtinimo tipas | Cilindrinio koto $\varnothing$ 25 mm |
| Produkto rūšis        | Lygaus valcavimo įrankiai            |