



Glotniojo valcavimo įrankiai G, Cilindrinio koto Ø 25 mm, Ø D: 49mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 291556 49 |
| GTIN | 4060491000725 |
| Produktų klasė | 29F |

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo, frezavimo ir gręžimo staklėse.
Tolygus reguliavimas µm (reguliavimo ribos nuo -0,05 iki +0,1 mm).

Privalumai:

Specialiai serijinei gamybai. Maksimalus produktyvumas dėl **0,05 mm - 0,3 mm** rulono pastūmos.

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Automatinis atleidimas, kai įrankis įtraukiamas, neleidžia pažeisti lygiai valcuoto paviršiaus.

Paskirtis:

- **Mechaniniam paviršiaus apdirbimui.**
- **Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm^2 , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.**
- **Apdirbimas dešinine eiga.**
- **Tolerancijos klasė iki IT8.**
- **Kiaurymėms, kurių Ø iki 49 mm.**

Pastaba:

Nuo Ø 10 mm pasirinktinai galima užsakyti su vidiniu aušinimu.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Reguliavimo ribos | -0,05 / +0,1 mm |
| Nominalus Ø D | 49 mm |
| Koto Ø D _s | 35 mm |
| Ritinėlių kiekis | 8 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Darbinis ilgis l_N | 162 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 163 mm |
| Koto tvirtinimo tipas | Cilindrinio koto \varnothing 25 mm |
| Produkto rūšis | Lygaus valcavimo įrankiai |