



Glotniojo valcavimo įrankiai G, MK2, Ø D: 15mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 291559 15 |
| GTIN | 4060491000824 |
| Produktų klasė | 29F |

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo, frezavimo ir gręžimo staklėse.
Tolygus reguliavimas μm (reguliavimo ribos nuo $-0,05$ iki $+0,1$ mm).

Privalumai:

Specialiai serijinei gamybai. Maksimalus produktyvumas dėl **0,05 mm - 0,3 mm** rulono pastūmos.

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Automatinis atleidimas, kai įrankis įtraukiamas, neleidžia pažeisti lygiai valcuoto paviršiaus.

Paskirtis:

- **Mechaniniam paviršiaus apdirbimui.**
- **Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm^2 , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.**
- **Apdirbimas dešinine eiga.**
- **Tolerancijos klasė iki IT8.**
- **Kiaurymėms, kurių Ø iki 49 mm.**

Pastaba:

Nuo Ø 10 mm pasirinktinai galima užsakyti su vidiniu aušinimu.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Koto Ø D _s | 35 mm |
| Nominalus Ø D | 15 mm |
| Reguliavimo ribos | $-0,05 / +0,1$ mm |
| Ritinėlių kiekis | 5 |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Darbinis ilgis l_N | 50 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 128 mm |
| Koto tvirtinimo tipas | MK2 |
| Produkto rūšis | Lygaus valcavimo įrankiai |